


Адаптерна плита VABA-C13-100-1-F90-G12

Номер деталі: 8141664

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	240 300 480 700 900
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Адаптер для поворотного приводу
Підключення клапана відповідає стандарту	VDI/VDE 3847-2
Робочий тиск	0 МПа...0.9 МПа 0 bar...9 bar
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура середовища	-40 °C...80 °C
Температура навколишнього середовища	-40 °C...80 °C
Вага продукту	2225 g
Тип кріплення	За допомогою аксесуарів
Пневматичне з'єднання	Конструкція плити, вентиляція
Пневматичний порт 1	G1/2
Пневматичний порт 3	G1/2
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал покриття	Кований алюмінієвий сплав, гладко анодований (20 мкм)
Матеріальні ущільнення	EPDM NBR
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав, гладко анодований (20 мкм)
Матеріал гвинтів	високолегована нержавіюча сталь