

Панель оператора CDPX-X-E2-W-15-EX2

Номер деталі: 8155222

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	399 mm
Глибина установки	17 mm
Висота	248 mm
Довжина	43 mm
Максимальна товщина передньої панелі	26 mm
Годинник реального часу	Так
Підтримувані протоколи PLC	CODESYS 3.X ModbusRTU Client Сервер Modbus RTU ModbusTCP Client Сервер Modbus TCP
Відхилення годинника реального часу	< 100 ppm при 25°C
Кількість кольорів	16 М
Дисплей	з підсвічуванням
Тип дисплея	Колір TFT
Властивості дисплея	сенсорний екран
Розмір дисплея	15,6" "
Васк-ур батарея	літієва акумуляторна батарея
Роздільна здатність дисплея	1366x768 пікселів
Споживання електроенергії	23 W
Дозвіл	c UL us - Listed (OL)
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-30 °C...80 °C
Відносна вологість	5 - 85 % Не конденсується
Ступінь захисту	IP67
Примітка щодо ступеня захисту	в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища	-20 °C...55 °C
Примітка щодо температури навколишнього середовища	для вертикального монтажу

Особливості	Значення
Вага продукту	4000 g
Тип кріплення	VESA інтерфейс
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Інтерфейс Ethernet, тип підключення	Розетка
Інтерфейс Ethernet, технологія підключення	RJ45
Інтерфейс Ethernet, кількість контактів/проводів	8
Інтерфейс Ethernet, швидкість передачі	10/100 Mbps
Інтерфейс Ethernet, функція	програмування Живлення PoE
Специфікація інтерфейсу Ethernet	IEEE 802.3af/at
USB інтерфейс, функція	передача файлів
Інтерфейс USB, тип підключення	Розетка
Інтерфейс USB, технологія підключення	USB 2.0 type A
Програмне забезпечення	Designer Studio
Дані CPU	2 Гб оперативної пам'яті