

Фільтр-регулятор MS9-LFR-NG-D6-CUV-DI-AG-PSI-AS

Номер деталі: 564129

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	9
Модельний ряд	PS
Захист від спрацювання	зачинається за допомогою аксесуарів
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Ступінь фільтрації	5 µm
Відведення конденсату	Повністю автоматичний
Конструкція	Мембранний фільтр-регулятор з прямим керуванням
Максимальна об'єм конденсату	220 ml
Функція регулятора	постійний тиск на виході з попередньою компенсацією З вторинним вихлопом з функцією зворотного потоку
манометр	з манометром
Робочий тиск	2 bar...12 bar
Діапазон регулювання тиску	0.5 bar...7 bar
Максимальний гістерезис тиску	0.4 bar
Температура навколишнього середовища	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C -10 °C...60 °C
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Інертні гази
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	5 °C...60 °C
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	2400 g
Тип кріплення	за бажанням: Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів
Матеріал покриття	PA-посилений
Матеріал підкладки	POM
Матеріал тримача фільтра	POM
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS

Особливості	Значення
Матеріал монтажної плити	Алюміній литий під тиском
Матеріал монтажного кронштейна	Алюміній литий під тиском
Матеріал фільтра	PE
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал роз'єм модуля	Алюміній литий під тиском
Матеріал мембрана	NBR
Матеріал ємності	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал ущільнення оболонки	NBR
Матеріал оглядового вікна	PA
Матеріал сепаратора	POM
Матеріал штока клапану	Кований алюмінієвий сплав NBR POM