

Серводвигун EMMT-EC-40-M-ES-R1MC

Номер деталі: 8171405

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Температура навколишнього середовища	-40 °C...40 °C
Примітка щодо температури навколишнього середовища	до 80 °C зі зниженням значення на -1,5% на 1 °C
Максимальна висота	4000 м
Примітка щодо максимальної висоти монтажу	тільки від 1.000 м зі зниженням номінальних характеристик -1,0% на 100 м
Температура зберігання	-40 °C...70 °C
Відносна вологість	0 - 90 %
Відповідає стандарту	IEC 60034
Клас термічний згідно EN 60034-1	F
Максимальна температура намотування	155 °C
Клас рейтингу відповідно до EN 60034-1	S1
Моніторинг температури	Зчитування температури двигуна через BiSS-C
Конструкція двигуна згідно EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Положення монтажу	Будь-який
Ступінь захисту	IP40
Примітка щодо ступеня захисту	IP40 для валу двигуна без радіального ущільнення вала IP65 для корпусу двигуна, з технологією підключення IP65 для валу двигуна з радіальним ущільненням вала
Концентричність, коаксіальність, осьове биття згідно згідно DIN SPEC 42955	N
Якість балансу	G 2,5
Момент зупинки	<1,0% від пікового обертового моменту
Термін служби підшипників при номінальних умовах	20000 год
Код інтерфейсу Motor Out	40P
Електричне підключення 1, тип підключення	гібридний роз'єм
Електропідключення 1, технологія підключення	M17x0,75
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	12
Ступінь забруднення	2
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS

Особливості	Значення
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Стійкість до вібрації	Тестування стійкості під час транспортування при вібраціях 2-го рівня інтенсивності відповідно до FN 942017-4 та EN 60068-2-6
Ударостійкість	Шокове випробування з рівнем інтенсивності 2 відповідно до FN 942017-5 та EN 60068-2-27
Дозвіл	Знак RCM с UL us - Recognized (OL)
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Орган сертифікації	UL E342973
Номінальна робоча напруга постійного струму	48 В
Тип комутації обмотки	Зірка внутр.
кількість пар полюсів	5
Зупиночний момент	0.45 Н·м
Номінальний крутний момент	0.44 Н·м
Піковий обертовий момент	1.32 Н·м
Номінальна швидкість обертання	3000 об/хв
Макс. швидкість обертання	5770 об/хв
Максимальна механічна швидкість обертання	15000 об/хв
Кутове прискорення	100000 рад/с ²
Номінальна потужність двигуна	138 Вт
Безперервний струм зупинки	5.2 А
Номінальний струм, двигун	5.2 А
Піковий струм	20 А
Постійна двигуна	0.085 Н·м/А
Стала постійного обертового моменту	0.1 Н·м/А
Напруга постійна фаза-фаза	5.8 мВ·хв
Міжфазний опір обмотки	0.87 Ом
Індуктивність міжфазної обмотки	0.89 мГн
Поздовжня індуктивність обмотки Ld (фаза)	0.34 мГн
Індуктивність шунта обмотки Lq (фаза)	0.45 мГн
Електрична стала часу	1.02 мс
Теплова постійна часу	21.4 хв
Термічний опір	1.35 К/Вт
Вимірювальний фланець	200 x 200 x 15 мм, сталь
Загальний вихідний момент інерції	0.07 кг·см ²
Вага продукту	700 г
Допустиме осьове навантаження на вал	30 Н
Допустиме радіальне навантаження на вал	150 Н
Давач положення ротора	Енкодер абсолютний багатооборотний
Давач положення ротора для позначення виробника	KCD-BC33B-1617-JP4F-GRQ-009
Датчик положення ротора, визначення абсолютного обертання	4096
Інтерфейс давача положення ротора	BiSS-C
Принцип вимірювання давачем положення ротора	магнітний
Датчик положення ротора, робоча напруга DC	5 В
Датчик положення ротора, діапазон робочої напруги DC	4.5 В...5.5 В
Давач положення ротора, значення положення за один оберт	131072
Роздільна здатність давача положення ротора	17 біт
Давач положення ротора, система вимірювання точності кута	-320 arcsec...320 arcsec
MTTF, підкомпонент	190 років, датчик положення ротора