

Роз'єм MSSD-EB-M12-24VDC-SD-EX

Номер деталі: 570367

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті Зона 2 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Тип кріплення	На електромагнітному клапані з центральним гвинтом M2,5
Електричне підключення	3-ріп Розетка кутова Форма C відповідно до DIN EN 175301-803 квадратна форма
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 V...30 V
Діапазон робочої напруги змінного струму	0 V...24 V
Струмове навантаження при 40 °C	6 A
Стійкість до стрибків напруги	0.8 kV
Кабельний роз'єм	M12
Допустимий діаметр кабелю	4 mm...6 mm
Перетин з'єднання	0.25 mm ² ...0.5 mm ²
Ступінь захисту	IP65 згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища	-25 °C...125 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	3
Матеріал корпусу	PA-посилений
Матеріальні ущільнення	HNBR