



Водовідділювач MS9-LWS-G-U-V

Номер деталі: 571468

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	9
Модельний ряд	PC
Положення монтажу	по вертикалі +/- 5°
Відведення конденсату	Повністю автоматичний
Конструкція	центробіжний сепаратор
Максимальна об'єм конденсату	220 ml
Кришка контейнера	вбудований у вигляді металевої ємності
Ступінь відділення конденсату	99 %
Робочий тиск	2 bar...12 bar
Стандартна номінальна витрата	15000 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:7:4]
Стійкість до вібрації	Транспортне випробування з рівнем складності 1 відповідно до FN 942017-4 та EN 60068-2-6
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	5 °C...60 °C
Клас чистоти повітря на виході	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [-:7:4]
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	2000 g
Тип кріплення	за бажанням: Монтаж в лінію За допомогою аксесуарів
Матеріал покриття	PA-посилений
Матеріал підкладки	POM
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плити	Алюміній литий під тиском
Матеріал монтажного кронштейна	Алюміній литий під тиском
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал роз'єм модуля	Алюміній литий під тиском
Матеріал ємності	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал ущільнення оболонки	NBR

Особливості	Значення
Матеріал оглядового вікна	РА
Матеріал сепаратора	РОМ