


Затискний клапан VZQH-2H-6-GG-V4V4EPM-6

Номер деталі: 8187050

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	Пережимний клапан
Спосіб приведення в дію	Вручну
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Під'єднання технологічного клапана	G1/4
Номинальний розмір DN	6
Функція клапана	2/2 закритий моностабільний
Напрямок потоку	Реверсивний
Тиск робочого середовища	0 МПа...0.6 МПа 0 бар...6 бар 0 psi...87 psi
Номинальний тиск арматури PN	10
Розривний тиск	1.6 МПа 232 psi
Тиск розриву	16 бар
Тип скидання	Пружина механічна
Тип контролю	прямий
Середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [:-:1] Вода
Максимальна в'язкість	4000 мм ² /с
Температура середовища	-5 °C...100 °C
Температура навколишнього середовища	-5 °C...60 °C
Температура зберігання	6 °C...8 °C
Швидкість потоку Kv	0.7 м ³ /год
Час увімкнення	1000 мс
Час відключення	1000 мс

Особливості	Значення
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Матеріал корпусу	високолегована нержавіюча сталь
Номер матеріалу корпусу	1.4408
Матеріал кришки корпусу	високолегована нержавіюча сталь
Номер матеріалу кришки корпусу	1.4404 / AISI 316L
Матеріальні ущільнення	FPM HNBR
Матеріал запірного елемента	EPDM
Вага продукту	370 г
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал