

Пропорційний регулятор тиску VEAB-B-26-D7-F-LK-1R1

Номер деталі: 8191411

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	3-ходовий пропорційний регулятор тиску, закритий
Напрямок потоку	Не реверсивні
Тип контролю	прямий
Тип скидання	Пружина механічна
Спосіб приведення в дію	електричний
Положення монтажу	Будь-який
Ширина	18 мм
Спосіб ущільнення	М'який
Повний витік	1 л/год
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Температура середовища	5 °C...50 °C
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Відносна вологість	5 - 85 %
Розміри Ш x Д x В	18 мм x 67 мм x 66 мм
Пневматичний порт 1	Фланець
Пневматичне з'єднання 2	Фланець
Пневматичний порт 3	Фланець
Матеріальні ущільнення	EPDM HNBR NBR
Тип кріплення	за бажанням: з наскрізним отвором За допомогою аксесуарів
Тиск на вході 1	0 МПа...0.3 МПа 0 бар...3 бар 0 psi...43.5 psi
Тиск розриву	18 бар
Вихідний тиск 2	0 МПа...0.1 МПа 0 бар...1 бар 0 psi...14.5 psi
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	13 л/хв
Стандартна номінальна витрата 2-3	12 л/хв
Лінійність	0.35 %FS

Особливості	Значення
Відтворюваність	0.2 %FS
Гістерезис	0.25 %FS
Температурний коефіцієнт	0.05 %/K
Загальна точність	0,5% FS
Вага продукту	70 г
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Інертні гази
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Номінальна корисна висота	< 3000 m NHN
Примітка до застосування	Пристрій розроблено, спроектовано та виготовлено виключно для промислового та комерційного використання. Пристрій не схвалений для приватного використання.
Ступінь захисту	IP65
Дозвіл	Знак RCM
Знак КС	КС-EMV
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Діапазон робочої напруги постійного струму	18 В...30 В
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 В
Максимальне споживання електроенергії	83 мА 1.5 Вт
Залишкова пульсація	10 %
Вхід заданого значення	IO-Link
Захист від зворотної полярності	для всіх електричних підключень
Захист від короткого замикання	Для всіх електричних підключень
Інструкція з техніки безпеки	Статус помилки VEAB: При втраті електропостачання тиск на виході залишається нерегульованим і може підвищуватися або знижуватися - клапан регулювання тиску заблокований. Поведінку в разі втрати зв'язку IO-Link можна параметризувати. Заводські налаштування: Регулятор тиску заблоковано.
Тип дисплея	LED
Електричне підключення	4-pin M8x1 Роз'єм згідно EN 60947-5-2
Максимальна довжина кабеля	20 м
Матеріал корпусу	РА-посилений
Стійкість до вібрації	Тестування стійкості під час транспортування при вібраціях 2-го рівня інтенсивності відповідно до FN 942017-4 та EN 60068-2-6
Ударостійкість	Шокове випробування з рівнем інтенсивності 2 відповідно до FN 942017-5 та EN 60068-2-27
IO-Link, кількість портів	1
IO-Link, версія протоколу	Device V 1.1
IO-Link, Device ID	0x03A4
IO-Link, Communication mode	COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link, тип порту	Class A
IO-Link, технологія підключення	Прилад 3 контактний
IO-Link, клас порту	Пристрій A
IO-Link, мінімальний час циклу	0,5 ms
IO-Link, ширина даних процесу OUT	2 байти
IO-Link, ширина технологічних даних IN	2 байти