

Ball valve unit VAPB-A-3/4-F-40-F03-PA10

Номер деталі: 8191920

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	2-ходовий кульовий клапан Поворотний привід
Спосіб приведення в дію	пневматичний
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Під'єднання технологічного клапана	Rp3/4
Індикатор положення перемикача	Напрямок прорізу = напрямок потоку
Схема отворів фланця	F03
Номінальний розмір DN	20
Функція клапана	2/2
Напрямок потоку	Реверсивний
Робочий тиск	0.55 МПа...0.8 МПа 5.5 бар...8 бар 79.75 psi...116 psi
Номінальний тиск арматури PN	40
Момент відриву при перепаді тиску , номінальний тиск клапана Pn	6 Н·м
На підставі норм	EN10226-1
Середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [:-:-] інертні гази Вода - не водяна пара Нейтральні рідини інші рідкі середовища за запитом
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Температура середовища	-10 °C...200 °C
Швидкість потоку Kv	41 м³/год
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Матеріал корпусу	Нікельована латунь
Номер матеріалу корпусу	2.0402 CW617N

Особливості	Значення
Матеріал ущільнення гнізда	PTFE
Матеріальні ущільнення	HNBR PTFE
Матеріал кулі	Латунь Тверде хромоване покриття
Номер матеріалу кулі	2.0402 CW617N
Матеріал валу	Латунь
Номер матеріалу валу	2.0401 CW614N
Вага продукту	1670 г
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії