

Соленоїдний клапан VSVA-B-T32U-AZD-D2-F8

Номер деталі: 8198607

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	2х пневморозподільники 3/2
Спосіб приведення в дію	електричний
Ширина	52 мм 53 мм
Номінальна витрата нормалізована відповідно до ISO 8778	2900 л/хв
Пневматичне робоче з'єднання	Монтажна плита розмір 2 згідно ISO 5599-1
Робочий тиск	0.3 МПа...1 МПа 3 бар...10 бар
Конструкція	поршневий золотник
Тип скидання	пневматична пружина
Ступінь захисту	IP65 NEMA 4
Номінальний розмір	11.5 мм
Вихлопна функція	Через індивідуальну з'єднувальну плиту
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Відповідає стандарту	ISO 5599-1
Допоміжне ручне керування	З блокуванням
Тип контролю	Пілот
Контроль подачі повітря	Зовнішній
Напрямок потоку	Реверсивний
Перекриття	Позитивне перекриття
Пілотний тиск	0.3 МПа...1 МПа 3 бар...10 бар
Придатність для вакууму	Немає
b значення	0.32
Значення C	7.598 л/с.бар
Швидкість потоку клапана	2700 л/хв
Витрата клапана на індивідуальній плиті	2300 л/хв
Швидкість потоку клапана, пневматично пов'язаний	2200 л/хв
Максимальна частота перемикачів	5 Гц
Час відключення	50 мс

Особливості	Значення
Час увімкнення	25 мс
Робочий цикл	100%
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...50 °C
Відносна вологість	0 - 90 %
Рівень шуму	85 дБ(А)
Середовище пілота	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура навколишнього середовища	-10 °C...50 °C
Максимальний момент дотягування для кріплення клапана	2 Н·м
Вага продукту	680 г
Тип кріплення	На плиті
Підключення пілотного повітря 12	Розмір монтажно́ї плити 2 відповідно до ISO 5599-1
Під'єднання пілотного повітря 14	Розмір монтажно́ї плити 2 відповідно до ISO 5599-1
Пневматичний порт 1	Монтажна плита розмір 2 згідно ISO 5599-1
Пневматичне з'єднання 2	Монтажна плита розмір 2 згідно ISO 5599-1
Пневматичний порт 3	Розмір монтажно́ї плити 2 відповідно до ISO 5599-1
Пневматичне з'єднання 4	Монтажна плита розмір 2 згідно ISO 5599-1
Пневматичне з'єднання 5	Монтажна плита розмір 2 згідно ISO 5599-1
Інтерфейс пілота	Згідно ISO 15218
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском
Матеріал гвинтів	Сталь