


Амортизатор DYSD-Q13-4-4-Y1F-Y9

Номер деталі: 8199038

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	4
Крок	4 мм
Демпфування	Саморегулююче
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	0.5 м/с
Час скидання при кімнатній температурі	0.2 с
Час скидання при мінімальній температурі навколишнього середовища	1 с
Режим роботи	Штовхання Одиної дії
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Підходить для виробництва акумуляторів відповідно до внутрішнього визначення Festo за ступенем жорсткості F1A з обмеженнями щодо використання Cu/Zn/Ni
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Довжина амортизації	4 мм
Максимальна сила удару	110 Н
Максимальний момент дотягування	1 Н·м
Максимальне споживання енергії на один хід	0.6 Дж
Максимальне споживання енергії на годину	1440 Дж
Сила скидання	3 Н
Мінімальне зусилля введення	18 Н
Вага продукту	6.5 г
Діапазон мас	4.8 кг
Тип кріплення	3 контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Високолегована сталь
Матеріал штока поршня	Високолегована сталь
Матеріал гайки	Високолегована сталь