


Паралельний комплект EAMM-U-86-C50-10-108C-102-S5

Номер деталі: 8216600

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	86
Положення монтажу	Будь-який
Передаточне число	1:1
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 100 %
Ступінь захисту	IP69K
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	174 кг·мм ²
Передаваний крутний момент	9.5 Н·м
Вага продукту	3390 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	C50-10
Код інтерфейсу Motor In	108C
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS