


# Генератор вакууму VAK-1/4

Номер деталі: 6890

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір сопла Лавалю	1 mm
Положення монтажу	Будь-який
Характеристики ежектора	Високий вакуум
Інтегрована функція	Пневматичний ежекторний імпульс
Конструкція	Форма Т
Робочий тиск	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar 21.75 psi...145 psi
Максимальний вакуум	80 %
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-20 °C...80 °C
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичний порт 3	G1/4
Приєднання вакууму	G1/4
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском