

Nhôm định hình SLZS-25- -

Số bộ phận: 150917

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Thiết kế	Rãnh T cho các công tắc gắn
Độ dài mặt cắt tối đa	2800 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
cho Ø pít tông	Ø20
Cấu trúc xây dựng	Thanh cảm biến
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...60 °C
Kiểu gắn	với lỗ thông và vít
Hồ sơ vật liệu	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vít	thép hợp kim cao