


Лінійний портал EXCT-15- -

Номер деталі: 8026575

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	15
Положення монтажу	Бажано вертикально
Конструкція	Лінійний портал
Робочий тиск	-0.95 bar...8 bar
Максимальне прискорення	50 m/s ²
Максимальна швидкість	4.8 m/s
Точність повторюваності	±0,1 мм
Робочий цикл	100%
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 90 %
Рівень шуму	70 dB(A)
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	10 °C...40 °C
Максимальна зусилля технологічне в Z-напрямку	100 N
Номінальне навантаження з максимальною динамікою	1.5 kg
Тип кріплення	з монтажним комплектом Зі шліцевими гайками
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS