

# Xylanh det DZH-16- -PPV-A-S2

Số bộ phận: 151155

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Hành trình	1 mm...200 mm
Ø pít tông	16 mm đường kính tương đương
Góc xoay tối đa của thanh piston +/-	3.1 deg
Đệm	Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được
Vị trí lắp đặt	bất kì
Nguyên tắc vận hành	tác động kép
Cấu trúc xây dựng	Pít tông Cần piston
Phát hiện vị trí	cho các công tắc gần
Các biến thể	Ty pít tông liền mạch
Bảo vệ chống xoay/dẫn hướng	Pít-tông bầu dục
Áp suất vận hành	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
Chiều dài đệm	14 mm
Mô-men xoắn cực đại của thiết bị chống quay	0.5 Nm
Lực lý thuyết ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), đồng hồ	104 N
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồng	104 N
Trọng lượng bổ sung cho mỗi hành trình 10 mm	11 g
Trọng lượng cơ bản ở hành trình 0 mm	140 g
Kiểu gắn	tùy ý: với ren trong với phụ kiện
Cổng nối khí nén	M5
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu phủ	Nhôm
Vật liệu của phớt	TPE-U (PU)
Vật liệu vỏ	Nhôm

Đặc tính	Giá trị
Vật liệu thanh piston	thép hợp kim