

# Монтажна плита VABS-S1-2S-N12

Номер деталі: 8032645

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                 | Значення  |
|---|---|
| Ширина                                      | 58 mm   |
| На підставі норм                            | ISO 5599-1  |
| Спосіб приведення в дію                     | електричний   |
| Спосіб ущільнення                           | М'який  |
| Положення монтажу                           | Будь-який   |
| Робочий тиск                                | 0 МПа...1.6 МПа<br>0 bar...16 bar                               |
| Пілотний тиск                               | 0 МПа...1 МПа<br>0 bar...10 bar                                 |
| Придатність для вакууму                     | Так   |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність) | Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання      |
| Робоче середовище                           | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]          |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC)             | 0 - відсутність корозійного напруження                          |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Температура зберігання                      | -20 °C...60 °C  |
| Температура середовища                      | -10 °C...60 °C  |
| Середовище пілота                           | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                 |
| Температура навколишнього середовища        | -10 °C...60 °C  |
| Вага продукту                               | 380 g   |
| Тип кріплення                               | з наскрізним отвором для гвинта M6                              |
| Підключення пілотного повітря 12/14         | 1/8NPT  |
| Пневматичний порт 1                         | 1/2 NPT   |
| Пневматичне з'єднання 2                     | 1/2 NPT   |
| Пневматичний порт 3                         | 1/2 NPT   |
| Пневматичне з'єднання 4                     | 1/2 NPT   |
| Пневматичне з'єднання 5                     | 1/2 NPT   |
| Інформація про матеріали                    | Відповідно до RoHS  |
| Матеріал монтажної плити                    | Алюміній литий під тиском                                       |