

# Bộ chia khí QST3-1/4-8-6

Số bộ phận: 153201

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính  | Giá trị   |
|---|---|
| Kích thước                                      | Tiêu chuẩn  |
| Chiều rộng định mức                             | 4.6 mm  |
| Loại đệm kín trên ngỗng vận vít                 | Lớp bọc   |
| Vị trí lắp đặt                                  | bất kỳ  |
| Cấu trúc xây dựng                               | Nguyên tắc đẩy-kéo  |
| Kích cỡ gói                                     | 1   |
| Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh | -0.95 bar...6 bar   |
| Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ         | -0.95 bar...14 bar  |
| Phân loại hàng hải                              | xem chứng nhận  |
| Môi chất vận hành                               | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Nước theo công bố của nhà sản xuất tại <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển           | Có thể hoạt động bằng dầu   |
| Lớp chống ăn mòn KBK                            | 1 - Ứng suất ăn mòn thấp  |
| Tuân thủ LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                  | -10 °C...80 °C  |
| trọng lượng sản phẩm                            | 35 g  |
| Số lối ra                                       | 4   |
| Số lượng đường dây cung cấp                     | 1   |
| Cổng nối khí nén 1                              | Ren ngoài R1/4  |
| Cổng nối khí nén 2                              | đối với ống mềm bên ngoài Ø 6 mm<br>đối với ống mềm bên ngoài Ø 8 mm  |
| Màu vòng nhà                                    | màu xanh dương  |
| Ghi chú vật liệu                                | Tuân thủ RoHS   |
| Vật liệu vỏ                                     | PBT   |
| Vật liệu vòng nhà                               | POM   |
| Vật liệu vòng đệm kín ống mềm                   | NBR   |
| Đoạn kẹp ống vật liệu                           | thép không gỉ hợp kim cao   |