

Van bi QHS-QS-6

Số bộ phận: 153485

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---------------------------------|-------------------|
| Chức năng van | 2/2 lưỡng ổn định |
| Cổng nối khí nén 1 | QS-6 |
| Cổng nối khí nén 2 | QS-6 |
| Kiểu vận hành | thủ công |
| Kiểu gắn | với đai ốc khóa |
| Lưu lượng định mức thông thường | 528 l/min |

| Đặc tính | Giá trị |
|---------------------------------------|---|
| Chiều rộng định mức | 4 mm |
| Áp suất vận hành | -0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0 °C...60 °C |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nguyên lý bít | mềm |
| Cấu trúc xây dựng | Van bi |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| trọng lượng sản phẩm | 16.5 g |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |