


# Зворотній клапан VMPA2-RV

Номер деталі: 8039821

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Керована функція неповернення
Спосіб приведення в дію	пневматичний
Тип кріплення	Кліпса
Стандартна номінальна витрата	330 l/min
Робочий тиск	0.05 МПа...0.8 МПа 0.5 bar...8 bar
Пілотний тиск	0.05 МПа...0.8 МПа 0.5 bar...8 bar
Тиск пілотів	7.25 psi...116 psi
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Матеріал корпусу	РОРМ
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Положення монтажу	Будь-який
Спосіб запуску, функція контрольованого зворотного клапана	пневматичний
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	0.5 bar...8 bar
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-20 °C...40 °C
Температура середовища	-5 °C...50 °C
Середовище пілота	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Вага продукту	0.19 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR