


Розподільник з роликівим важелем VMEF-RT-M32-M-G18

Номер деталі: 8049239

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	3/2 моностабільний
Спосіб приведення в дію	механічно
Ширина	20 mm
Стандартна номінальна витрата	750 l/min
Пневматичне робоче з'єднання	G1/8
Робочий тиск	-0.095 МПа...1 МПа -0.95 bar...10 bar
Конструкція	роликівий важіль Дискове сідло
Тип скидання	Пружина механічна
Максимальний ліміт ходу (жорсткий)	6.3 mm
Номінальний розмір	5.6 mm
Примітка до застосування	2ризик застрягання
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Тип контролю	прямий
Напрямок потоку	Реверсивний
Перекриття	нульове перекриття
Максимальна швидкість спрацьовування з бічним приводом	1.4 m/s
Максимальна частота перемикачів	3 Hz
Кут кулачка	30 deg
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Примітка щодо температури навколишнього середовища	Вплив тепла на зношування
Сила приведення в дію	35.2 N

Особливості	Значення
Вага продукту	209 g
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	G1/8
Пневматичне з'єднання 2	G1/8
Пневматичний порт 3	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кріплення привода	Оцинкована сталь
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Анодований алюмінієвий сплав