

Швидкороз'ємна розетка NPHS-D6-P-G14F

Номер деталі: 8059271

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	-0.95 bar...10 bar
Стандартна номінальна витрата	1800 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	124 g
Пневматичний порт 1	Внутрішня різьба G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS