

Швидкороз'ємна розетка NPHS-D6-M-G38

Номер деталі: 8059276

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номинальний розмір	10 mm
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.95 bar...20 bar
Стандартна номінальна витрата	2050 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Номинальний момент дотягування	15 Nm
Допустимий номінальний моменту затягування	± 20 %
Вага продукту	179 g
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба G3/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS