

# Швидкороз'ємна розетка NPHS-D6-M-G12

Номер деталі: 8059277

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	10 mm
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	-0.95 bar...20 bar
Стандартна номінальна витрата	2000 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Номінальний момент дотягування	25 Nm
Допустимий номінальний моменту затягування	± 20 %
Вага продукту	200 g
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба G1/2
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS