

Bộ truyền động xoay DRRD-32-180-FH-Y9A

Số bộ phận: 1578518

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	32
Góc giảm âm	82 deg
Phạm vi điều chỉnh góc xoay ở hai bên	+10 / -190 độ
Góc xoay	180 deg
Đệm	giảm chấn thủy lực bên trong bình thường
Vị trí lắp đặt	bất kì
Cấu trúc xây dựng	Thanh răng/bánh răng
Phát hiện vị trí	cho các công tắc gần
Áp suất vận hành	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Nguyên tắc vận hành	tác động kép
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men xoắn lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	10.1 Nm
Mô-men quán tính khối lượng cho phép	2.6 kgm ²
trọng lượng sản phẩm	2976 g
Kiểu gắn	tùy ý: với lỗ xuyên với ren trong
Cổng nối khí nén	G1/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu trực truyền động	Thép tôi luyện
Vật liệu phủ	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa
Vật liệu của phốt	NBR TPE-U (PU)
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa trượt