


Bộ lọc chân không VAF-PK-6

Số bộ phận: 160239

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	4.6 mm
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Độ mịn bộ lọc	50 μ m
Áp suất vận hành	-0.95 bar...0 bar
Lưu ý về áp suất vận hành	Chỉ ứng dụng trong hệ thống chân không hở
Lưu lượng @ chân không = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	210 l/min
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...40 °C
trọng lượng sản phẩm	10 g
Kiểu gắn	Lắp đặt đường dây
Cổng nối khí nén	PK-6 với đai ốc ren
Vật liệu đai ốc ren	POM
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu bộ lọc	Vải PA
Vật liệu vỏ	PA
Khả năng phát xung	8 bar