

# Giác hút chân không VAS-10-M5-NBR

Số bộ phận: 173440

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                            | Giá trị  |
|-------------------------------------|--|
| Chiều rộng định mức                 | 2 mm   |
| đường kính cốc hút                  | 10 mm  |
| Đường kính hút hiệu quả             | 8 mm   |
| Vị trí kết nối                      | bên trên   |
| Hình dạng giác hút                  | tròn phẳng   |
| Áp suất vận hành                    | -0.095 MPa...0 MPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Áp suất làm việc danh nghĩa         | -0.07 MPa  |
| Áp suất vận hành định mức           | -0.7 bar   |
| định mức áp suất làm việc           | -10.15 psi   |
| Môi chất vận hành                   | khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: - : -]                 |
| Tuân thủ LABS                       | VDMA24364-A1-L   |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh      | -20 °C...80 °C   |
| Lực kéo bật ở chân không 70%        | 4.5 N  |
| Lực giữ ở áp suất vận hành định mức | 4.5 N  |
| Ren gắn                             | M5   |
| Đồ gắn cổng nối                     | M5   |
| Giác hút chân không                 | M5   |
| Màu sắc                             | màu đen  |
| Độ cứng Shore                       | 60 +/- 5   |
| Vật liệu công nghệ vật              | Hợp kim nhôm rèn   |
| Ghi chú vật liệu                    | Tuân thủ RoHS  |
| Vật liệu giác hút                   | NBR  |