

Bộ lọc micro LFMA-1-D-MAXI-A-NPT

Số bộ phận: 173739

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Dòng	D
Kích thước	Maxi
Độ mịn bộ lọc	0.01 µm
Cổng xả nước ngưng tụ	hoàn toàn tự động
Áp suất vận hành	2 bar...12 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Khí trơ
Cấp độ sạch không khí tại đầu ra	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Khí trơ
Lưu lượng tối đa bình thường cho cấp độ sạch của không khí	2200 l/min
Lưu lượng thông thường tối thiểu cho cấp độ sạch không khí	480 l/min
Hiệu quả lọc	99.9999 %
Bảo vệ vỏ	Giò bảo vệ kim loại
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	1.5 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Hàm lượng dầu dư	0.01 mg/m ³
Kiểu gắn	tùy ý: Lắp đặt đường dây với góc giữ
Vị trí lắp đặt	dọc
Cổng nối khí nén 1	1 NPT
Cổng nối khí nén 2	1 NPT
Vật liệu vỏ	Kém đúc áp lực PC
Vật liệu bộ lọc	Sợi borosilicat
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS