


Van tiết lưu một chiều GRLZ-M3-QS-3

Số bộ phận: 175043

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	Chức năng quay ngược van tiết lưu khí cung cấp
Cổng nối khí nén 1	QS-3
Cổng nối khí nén 2	M3
Phần tử điều chỉnh	Vít có rãnh
Kiểu gắn	vận được
Lưu lượng danh nghĩa bình thường theo hướng bướm ga	41 l/min
Dòng chảy danh định bình thường theo hướng đội lại	27 l/min...44 l/min
Áp suất vận hành	0.2 bar...10 bar
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Lưu lượng bình thường theo hướng bướm ga 0,6-10 MPa (6-10 bar, 87-100 psi)	95 l/min
Lưu lượng bình thường theo hướng không giạt trở lại 0,6-10 MPa (6-10 bar, 87-100 psi)	75 l/min...100 l/min
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Mô-men xoắn siết tối đa	0.3 Nm
trọng lượng sản phẩm	7 g
Vật liệu ngông vận vít	Đồng thau mạ niken
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phớt	NBR
Vật liệu vòng nhà	POM

Đặc tính	Giá trị
Vít điều chỉnh vật liệu	Đồng thau
Vật liệu cổng nối xoay	Kém đúc áp lực