

Xylanh nhỏ gọn ADVU-50- -A-P-A-R3

Số bộ phận: 176857

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Hành trình	1 mm...300 mm
Ø pít tông	50 mm
Đệm	Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Nguyên tắc vận hành	tác động kép
Đầu thanh piston	Ren ngoài
Cấu trúc xây dựng	Pít tông Cần piston
Phát hiện vị trí	cho các công tắc gần
Các biến thể	Bảo vệ chống ăn mòn cao
Áp suất vận hành	0.08 MPa...1 MPa 0.8 bar...10 bar 11.6 psi...145 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	3 - ứng suất ăn mòn mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
Năng lượng va chạm ở các vị trí cuối	0.64 J
Lực lý thuyết ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), đồng hồi	1056 N
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luồn	1178 N
Khối lượng di chuyển ở hành trình 0 mm	112 g
Khối lượng di chuyển bổ sung trên mỗi hành trình 10 mm	16 g
Trọng lượng cơ bản ở hành trình 0 mm	560 g
Trọng lượng bổ sung cho mỗi hành trình 10 mm	72 g
Kiểu gắn	tùy ý: với lỗ xuyên với phụ kiện
Cổng nối khí nén	G1/8
Vít cố vật liệu	thép không gỉ hợp kim cao
Vật liệu phủ	Hợp kim nhôm rèn
Con dấu động vật liệu	NBR TPE-U (PU)

Đặc tính	Giá trị
Vật liệu thanh piston	thép không gỉ hợp kim cao
Vật liệu vỏ xy lanh	Hợp kim nhôm rèn