

# Bát gá xy lạnh CRHNC-32

Số bộ phận: 176937

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	32
Tuân theo tiêu chuẩn	ISO 15552 (trước đây cũng là VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Lớp chống ăn mòn KBK	4 - Ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion	Các kim loại có hơn 5% đồng, kẽm hoặc niken không được phép sử dụng. Các trường hợp ngoại lệ là niken trong thép, bề mặt mạ niken hóa học, băng mạch, dây dẫn, bộ kết nối điện và cuộn dây
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...150 °C
trọng lượng sản phẩm	139 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu đồ gá	thép hợp kim cao không gỉ
Vật liệu vít	thép hợp kim cao không gỉ