


Паралельний захват NEPP-28-30-EP

Номер деталі: 8146670

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	28
Повний хід	30 mm
Хід на губку захвату	15 mm
Максимальний люфт щелеп захвату Sz	0.35 mm
Точність повторюваності захвату	0.02 mm
Кількість захватних губок	2
Тип приводу	Електричний
Положення монтажу	Будь-який
Режим роботи контролера	операція інтерполяції по Fieldbus
Функція захвату	Паралельний
Конструкція	Зубчастий ремінь електричний захват Кульковинтова передача
Напрямна	Роликова прямна
Визначення положення	Енкодер двигуна
Підтримка в конфігурації	Файл EDS
Варіанти	Не використовуються метали з міддю, цинком або нікелем в якості основного компонента Виняток становлять нікель в сталі, хімічно нікельовані поверхні, друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки.
Індикатор готовності	LED
Швидкість позиціонування захвату	40 mm/s
Прискорення позиціонування захвату	1 m/s ²
Швидкість захоплення захвату	3 mm/s
Кількість MAC-адрес	4
Максимальне споживання електроенергії	3000 mA
Максимальне споживання струму навантаження	2 A
Логіка споживання максимального струму	1 A
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 V
Номінальна напруга, живлення логіки постійного струму	24 V
Номінальна напруга живлення DC	24 V
Номінальний струм, двигун	0.9 A
Дозволений діапазон навантажувального струму	± 10 %

Особливості	Значення
Допустимий діапазон напруги логіки	± 10 %
Знак КС	КС-EMV
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Ударостійкість	Шокове випробування з рівнем інтенсивності 2 відповідно до FN 942017-5 та EN 60068-2-27
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Сплави з вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% по масі виключаються з використання. Нікель у сталях, хімічно нікельованих поверхнях, друкованих платах, кабелях, електричних з'єднувачах і котушках не включається.
Клас "чистої кімнати"	Клас 6 згідно з ISO 14644-1
Стійкість до вібрації	Тестування стійкості під час транспортування при вібраціях 2-го рівня інтенсивності відповідно до FN 942017-4 та EN 60068-2-6
Відносна вологість	0 - 95 % Не конденсується
Рівень шуму	60 dB(A)
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
загальна сила захоплення	320 N
Діапазон сили захоплення на одну губку захвату	160 N
Момент інерції	30 kgcm ²
Максимальне зусилля на губках захвату Fz статичне	680 N
Максимальний момент на губках захоплення Mx статичний	6.5 Nm
Максимальний статичний момент на губці захвату My	14.5 Nm
Максимальний статичний момент на губках захвату Mz	6.5 Nm
Номінальний крутний момент	0.115 Nm
Інтервал повторного змащування напрямних елементів	1 MioCyc
Вага продукту	1400 g
Профіль комунікації	DriveProfile
Інтерфейс Fieldbus, тип підключення	Розетка
Інтерфейс Fieldbus, технологія підключення	M12x1, D-кодування згідно EN 61076-2-101
Інтерфейс Fieldbus, кількість контактів/проводів	4
Інтерфейс Fieldbus, протокол	EtherNet/IP
Електричне підключення	2x M12
З'єднання Fieldbus	EtherNet/IP
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою та центральною втулкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Анодований алюміній
Матеріал захватних губок	Сталь