

# Bộ lắp dạng trục xoay DAMT-V8-125-A

Số bộ phận: 1812524

FESTO



## Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	125
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion	Các kim loại có hơn 1% trọng lượng đồng không được phép sử dụng. Các trường hợp ngoại lệ là bo mạch, đường dây, bộ kết nối điện và cuộn dây
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...150 °C
trọng lượng sản phẩm	2911.6 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vít	Thép mạ kẽm
Chốt trụ vật liệu	Thép mạ kẽm
Vật liệu thiết bị kẹp	Thép mạ kẽm
Vật liệu thanh	thép hợp kim không gỉ