


# Тривимірний портал EXCL-15-

Номер деталі: 8159775

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	15
Хід осі X	200 mm...1000 mm
Хід по осі Y	200 mm...700 mm
Положення монтажу	Горизонтальне
Конструкція	3D портална система
Тип двигуна	Кроковий двигун
Максимальне прискорення	1 m/s <sup>2</sup>
Максимальна швидкість	0.5 m/s
Точність повторюваності	±0,1 mm
Номінальний струм на фазу, ефективний	2 A...4.2 A
Знак КС	КС-EMV
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-10 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 90 %
Ступінь захисту	IP10
Температура навколишнього середовища	10 °C...40 °C
Утримуючий момент двигуна	0.5 Nm...1.4 Nm
Максимальна зусилля технологічне в Z-напрямку	15 N
Постійна переміщення по вісі X	64 mm/U
Постійна переміщення по вісі Y	37.7 mm/U
Постійна переміщення по вісі Z	5 mm/U
Тип кріплення	з внутрішньою різьбою M3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS