

Електромагнітний клапан з розділенням середовищ VUKC-F16-M32-16-PE-H2

Номер деталі: 8172704

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	Електричне підключення збоку Керуючий клапан з мембранним ущільненням
Спосіб ущільнення	М'який
Матеріали, що контактують із середовищем	EPDM PEEK
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Функція клапана	3/2 відкритий/закритий моностабільний
Номінальний розмір	1.6 мм
Напрямок потоку	Реверсивний
Спосіб приведення в дію	електричний
Тип контролю	прямий
Тип скидання	Пружина механічна
Допоміжне ручне керування	Немає
Положення монтажу	Будь-який
Тип кріплення	з наскрізним отвором для гвинта M2,5
Електричне підключення 1, тип підключення	Кабель з штекером
Електропідключення 1, технологія підключення	Схема підключення H
Розмір	16
Ширина	17 мм
З'єднання для рідини	Фланець
Середовище	Рідкі середовища Газоподібні середовища
Зверніть увагу на носій	Зверніть увагу на опір матеріалів при контакті із середовищем Максимальний розмір часток 5 мкм
Внутрішній об'єм	Клапан рідинний з камерою на 59 мкл Клапан на 94 мкл з фл. з'єднанням
Температура середовища	10 °C...50 °C
Температура зріджених середовищ	10 °C...50 °C
Температура навколишнього середовища	10 °C...50 °C
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Тиск робочого середовища	-0.075 МПа...0.3 МПа -0.75 бар...3 бар -10.875 psi...43.5 psi

Особливості	Значення
Розривний тиск	2 МПа 290 psi
Тиск розриву	20 бар
Повний витік	4 мл/год
Діапазон робочої напруги постійного струму	12 В...24 В
Зверніть увагу на діапазон робочої напруги постійного струму	Зниження струму утримання
Характеристики котушки	12 - 24 V DC: фаза низького струму 1,4 W, фаза високого струму 5,5 W
Клас ізоляції	V
Робочий цикл	100% у зв'язку зі зниженням струму утримання Дотримуйтесь інструкцій щодо роботи соленоїдних клапанів.
Максимальна частота перемикачів	4 Гц
Зверніть увагу на частоту перемикачів	залежно від температури навколишнього середовища та умов встановлення
Час перемикачів для зріджених середовищ	20 мс
Час перемикачів для газоподібних середовищ	11 мс
Час перемикачів, рідкі робочі середовища	15 мс
Час перемикачів, газоподібні середовища	3 мс
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	46 л/хв
Примітка щодо стандартної номінальної витрати	При перепаді тиску 1 -> 0 бар (газоподібні середовища)
Швидкість потоку Kv	0.026 м³/год
Потік Kv	0.44 л/хв
Примітка щодо потоку Kv	Для води, як середовища Перепад тиску 1 bar
Витрата води при максимальному робочому тиску	0.066 м³/год 1,1 л/хв
Матеріал корпусу	PEEK
Матеріал мембрана	EPDM
Матеріальні ущільнення	EPDM
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Вага продукту	50 г
Ступінь захисту	IP40
Примітка щодо ступеня захисту	в змонтованому стані
Примітка до застосування	тільки для внутрішнього використання
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Відповідно до правил RoHS Великобританії