


# Генератор вакууму VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RO1-F1A

Номер деталі: 8187682

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір сопла Лавалю	0.45 mm
Ширина	14 mm
Тип глушника	Відкритий
Положення монтажу	Будь-який
Характеристики ежектора	Високий вакуум За замовчуванням
Інтегрована функція	Глушник відкритий
Конструкція	Форма T
Робочий тиск для максимальної швидкості всмоктування	2.1 bar
Робочий тиск	1 bar...8 bar
Робочий тиск для максимального вакууму	4.5 bar
Максимальний вакуум	88 %
Номінальний робочий тиск	6 bar
Максимальний об'єм всмоктування відносно атмосфери	6.2 l/min
Час подачі повітря при номінальному робочому тиску	4.8 s
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Сплави з вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% по масі виключаються з використання. Нікель у сталях, хімічно нікельованих поверхнях, друкованих платах, кабелях, електричних з'єднувачах і котушках не включається.
Температура середовища	0 °C...60 °C
Рівень звуку при номінальному робочому тиску	53 dB(A)
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Максимальний момент дотягування	0.5 Nm
Вага продукту	24 g
Тип кріплення	з наскрізним отвором За допомогою аксесуарів
Пневматичний порт 1	QS-6
Пневматичний порт 3	Глушник відкритий
Приєднання вакууму	QS-6

<b>Особливості</b>	<b>Значення</b>
Матеріал з'єднувального болта	РОМ
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал уловлюючої насадки	РОМ
Матеріал корпусу	РОМ посилений
Матеріал глушника	РЕ
Матеріал випускного сопла	Кований алюмінієвий сплав