

# Колекторна плата VABX-A-P-EL-E12-MS3-SHUN

Номер деталі: 8188449

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Максимальна кількість котушок пневморозподільників	32
Розміри Ш x Д x В	45 мм x 104,3 мм x 53,3 мм
Примітка щодо робочої напруги	Потрібні блоки живлення SELV/PELV Звернути увагу на падіння напруги
Дозвіл	Знак RCM
Знак КС	КС-EMV
Знак СЕ (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Відносна вологість	5 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Максимальний момент дотягування, настінне кріплення	6 Nm
Вага продукту	131.1 g
Електропідключення 1, технологія підключення	підпружинена клемма
Кабельна розетка	Пряма
Тип монтажу з'єднувальної плити	За допомогою наскрізних отворів
Пневматичний порт 1	для картриджа 15 мм
Пневматичне з'єднання 5	для картриджа 15 мм
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плити	РА посилений
Матеріал покриття	РА-посилений
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал кліпси	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал гайки	Високолегована нержавіюча сталь