

Ball valve unit VAPB-A-2-F-25-F05-PB80

Номер деталі: 8191933

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	2-ходовий кульовий клапан Поворотний привід
Спосіб приведення в дію	пневматичний
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Під'єднання технологічного клапана	Rp2
Індикатор положення перемикача	Напрямок прорізу = напрямок потоку
Схема отворів фланця	F05
Номінальний розмір DN	50
Функція клапана	2/2
Напрямок потоку	Реверсивний
Робочий тиск	0.55 МПа...0.8 МПа 5.5 бар...8 бар 79.75 psi...116 psi
Номінальний тиск арматури PN	25
Момент відриву при перепаді тиску , номінальний тиск клапана Pn	29 Н·м
На підставі норм	EN10226-1 ISO 5211
Середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [:-:-] інертні гази Вода - не водяна пара Нейтральні рідини інші рідкі середовища за запитом
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Температура середовища	-10 °C...200 °C
Швидкість потоку Kv	292 м³/год
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Матеріал корпусу	Нікельована латунь
Номер матеріалу корпусу	2.0402 CW617N

Особливості	Значення
Матеріал ущільнення гнізда	PTFE
Матеріальні ущільнення	HNBR PTFE
Матеріал кулі	Латунь Тверде хромоване покриття
Номер матеріалу кулі	2.0402 CW617N
Матеріал валу	Латунь
Номер матеріалу валу	2.0401 CW614N
Вага продукту	7270 г
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії