

Giác hút chân không ESS-15-SS

Số bộ phận: 189291

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|-------------------------------------|---|
| Bán kính phôi tối thiểu | 35 mm |
| Chiều rộng định mức | 2 mm |
| đường kính cốc hút | 15 mm |
| Thể tích cốc hút | 0.208 cm ³ |
| Vị trí kết nối | bên trên |
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| Phân bố Giác hút có giá đỡ | Kích thước 3 |
| Hình dạng giác hút | tròn phẳng |
| Áp suất vận hành | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| Áp suất làm việc danh nghĩa | -70 kPa |
| Áp suất vận hành định mức | -0.7 bar |
| định mức áp suất làm việc | -10.15 psi |
| Môi chất vận hành | khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 1 - ứng suất ăn mòn thấp |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364 Vùng III |
| Phù hợp với thực phẩm | xem thông tin tài liệu bổ sung |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -30 °C...180 °C |
| Lực giữ ở áp suất vận hành định mức | 8.5 N |
| Lực đẩy ở áp suất vận hành định mức | 6.5 N |
| trọng lượng sản phẩm | 1.9 g |
| Kiểu gắn | Qua cổng nối chân không |
| Giác hút chân không | M4 |
| Màu sắc | trong suốt |
| Độ cứng Shore | 50 +/- 5 |
| Vật liệu công nghệ đúc | Đồng thau mạ niken |

| Đặc tính | Giá trị |
|-------------------|----------------|
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu giác hút | VMQ (Silicone) |