

Giác hút chân không ESS-60-SF

Số bộ phận: 189317

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Bán kính phối tối thiểu	350 mm
Chiều rộng định mức	6 mm
đường kính cốt hút	60 mm
Thể tích cốt hút	3.953 cm ³
Vị trí kết nối	bên trên
Vị trí lắp đặt	bất kì
Phân bố Giác hút có giá đỡ	Kích thước 5
Hình dạng giác hút	tròn phẳng
Áp suất vận hành	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Áp suất làm việc danh nghĩa	-70 kPa
Áp suất vận hành định mức	-0.7 bar
định mức áp suất làm việc	-10.15 psi
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-A1-L
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ sung
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...200 °C
Lực giữ ở áp suất vận hành định mức	166.1 N
Lực đẩy ở áp suất vận hành định mức	117.5 N
trọng lượng sản phẩm	49 g
Kiểu gắn	Qua cổng nối chân không
Giác hút chân không	M10
Màu sắc	xám
Độ cứng Shore	60 +/- 5

Đặc tính	Giá trị
Vật liệu công vận vít	Hợp kim nhôm rèn, mạ niken Thép, mạ niken Thép, mạ kẽm và mạ crom
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu giác hút	FPM