


Giác hút chân không ESS-40-CS

Số bộ phận: 189405

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|-------------------------------------|---|
| Độ bù chiều cao cốc hút | 12.8 mm |
| Bán kính phôi tối thiểu | 100 mm |
| Chiều rộng định mức | 3 mm |
| đường kính cốc hút | 40 mm |
| Thể tích cốc hút | 19.72 cm ³ |
| Vị trí kết nối | bên trên |
| Vị trí lắp đặt | bất kì |
| Phân bố Giác hút có giá đỡ | Kích thước 4 |
| Hình dạng giác hút | ống thổi gấp tròn 3,5 lần |
| Áp suất vận hành | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| Áp suất làm việc danh nghĩa | -70 kPa |
| Áp suất vận hành định mức | -0.7 bar |
| định mức áp suất làm việc | -10.15 psi |
| Môi chất vận hành | khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 1 - ứng suất ăn mòn thấp |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364 Vùng III |
| Phù hợp với thực phẩm | xem thông tin tài liệu bổ sung |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -30 °C...180 °C |
| Lực giữ ở áp suất vận hành định mức | 42.4 N |
| Lực đẩy ở áp suất vận hành định mức | 13 N |
| trọng lượng sản phẩm | 21.9 g |
| Kiểu gắn | Qua cổng nối chân không |
| Giác hút chân không | M6 |
| Màu sắc | trong suốt |
| Độ cứng Shore | 50 +/- 5 |

| Đặc tính | Giá trị |
|-----------------------|---|
| Vật liệu công vận vít | Hợp kim nhôm rèn, mạ niken Đồng thau mạ niken Thép, mạ kẽm và mạ crom |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu giắc hút | VMQ (Silicone) |