


Амортизатор DYSD-Q13-5-5-Y1F-Y9

Номер деталі: 8199039

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	5
Крок	5 мм
Демпфування	Саморегулююче
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	0.5 м/с
Час скидання при кімнатній температурі	0.2 с
Час скидання при мінімальній температурі навколишнього середовища	1 с
Режим роботи	Штовхання Одиної дії
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Підходить для виробництва акумуляторів відповідно до внутрішнього визначення Festo за ступенем жорсткості F1A з обмеженнями щодо використання Cu/Zn/Ni
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Довжина амортизації	5 мм
Максимальна сила удару	180 Н
Максимальний момент дотягування	2 Н·м
Максимальне споживання енергії на один хід	1 Дж
Максимальне споживання енергії на годину	2400 Дж
Сила скидання	5 Н
Мінімальне зусилля введення	18 Н
Вага продукту	12 г
Діапазон мас	8 кг
Тип кріплення	3 контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Високолегована сталь
Матеріал штока поршня	Високолегована сталь
Матеріал гайки	Високолегована сталь