


# Трубка пластикова PUN-H-4X0,75-TBL-25

Номер деталі: 8205518

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                      | Значення  |
|--|---|
| Зовнішній Ø                                      | 4 мм  |
| Радіус вигину, що залежить від витрати           | 16 мм   |
| Внутрішній Ø                                     | 2.6 мм  |
| Мінімальний радіус вигину                        | 8 мм  |
| Примітка до застосування                         | TPE-U На основі ефіру   |
| Властивості трубки                               | підходить для енергетичних ланцюгів   |
| Робочий тиску у повному температурному діапазоні | -0.095 МПа...0.6 МПа<br>-0.95 бар...6 бар   |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур       | -13.775 psi...87 psi  |
| Робочий тиск в залежності від температури        | -0.095 МПа...1 МПа<br>-0.95 бар...10 бар<br>-13.775 psi...145 psi   |
| Зверніть увагу на робочий тиск                   | Вода: залежний від температури робочий тиск, див. схему, максимум 0,3 МПа при 0–60 °C   |
| Дозвіл   | TÜV   |
| Орган сертифікації                               | B 013277 0506 00  |
| Робоче середовище                                | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Вода (рідка, без льоду)  |
| Вогневипробування матеріалу                      | UL94 HB   |
| Відповідність LABS                               | VDMA24364-B2-L  |
| Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів  | Метали з масовим вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% виключаються з використання. Винятки становлять нікель в сталі, хімічно нікельовані поверхні, друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки. |
| Клас "чистої кімнати"                            | Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1  |
| Допуск до харчової промисловості                 | див. розширену інформацію про матеріал  |
| Температура навколишнього середовища             | -35 °C...60 °C  |
| Вага виробу за довжиною                          | 0.0085 кг/м   |
| Пневматичне з'єднання                            | Для цангового фітинга зовн. Ø 4 мм<br>Для ніпеля внут. Ø 3 мм з накидною гайкою   |
| Колір  | Напівпрозорий блакитний   |
| Твердість по шкалі Shore                         | D 52 +/-3   |
| Інформація про матеріали                         | Відповідно до RoHS  |

| Особливості     | Значення  |
|-----------------|-----------|
| Матеріал трубки | TPE-U(PU) |