


Кабель двигуна NEBM-SF1W31-E-1-N-LE24

Номер деталі: 8219830

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Відповідає стандарту	DIN 47100
Використання за призначенням	З'єднувальний кабель з'єднує польові пристрої (давачі, виконавчі механізми) з елементами керування.
Маркування кабелю	Без тримача позначки
Вага продукту	300 г
Електричне підключення 1, функція	Сторона польового пристрою
Електропідключення 1, проект	Прямокутний
Електричне підключення 1, тип підключення	Роз'єм
Електричне підключення 1, кабельна розетка	Пряма
Електричне підключення 1, примітка щодо кабельного виходу	90°
Електропідключення 1, технологія підключення	Схема підключення F1
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	31
Електричне підключення 1, тип кріплення	Фіксатор
Електричне підключення 2, функція	Сторона управління
Електричне підключення 2, тип підключення	кабель
Електричне підключення 2, технологія підключення	відкритий кінець
Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів	24
Електричне підключення 2, використані піни/проводи	24
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 В...50 В
Номінальна робоча напруга постійного струму	24 В
Екранування	Так
Довжина кабелю	1 м
Властивості кабелю	підходить для енергетичних ланцюгів
Лінійка умов випробувань	Умови тестування за запитом
Радіус вигину, фіксована прокладка кабелю	23.1 мм
Радіус вигину, рухома прокладка кабелю	33 мм
Діаметр кабелю	4.6 мм
Склад кабелю	4 x 0,25 мм ² 8 x 0,14 мм ²
Номінальний переріз провідника	AWG23 AWG28
Кінці проводів	Накінечник

Особливості	Значення
Ступінь захисту	IP20
Примітка щодо ступеня захисту	в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища	-5 °C...70 °C
Температура навколишнього середовища з рухомим кабелем	-5 °C...70 °C
Температура зберігання	-5 °C...70 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Відповідно до правил RoHS Великобританії (UK-R)
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал оболонки кабелю	PUR
Кольор корпусу	Чорний