

## Van VOFD-L35T-

Số bộ phận: 2956784

FESTO



### Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	3/2 đóng kín đơn ổn bán tự động 3/2 đóng đơn ổn định
Kiểu vận hành	điện
Chiều rộng lắp đặt	51 mm
Lưu lượng định mức thông thường	406 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén	G1/4 1/4 NPT
Áp suất vận hành	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Cấu trúc xây dựng	Van poppet được kích hoạt trực tiếp
Kiểu cài đặt lại	lò xo cơ học
Mức độ bảo vệ	IP65
Chiều rộng định mức	3.5 mm
Nguyên lý bít	mềm
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Nút ghi đè	khớp không quét
Kiểu điều khiển	trực tiếp
Hướng dòng chảy	không thể đảo ngược
Phù hợp với chân không	không
giá trị b	0.15
Giá trị C	1.8 l/sbar
Tốc độ dòng chảy Kv thông gió	0.32 m <sup>3</sup> /h
Thông khí lưu lượng Kv	0.32 m <sup>3</sup> /h
Lưu lượng định mức thông thường 2-3	440 l/min
Thời gian chuyển mạch tắt	60 ms
Thời gian chuyển mạch bật	40 ms
Chống cháy nổ	Vùng 1 (ATEX) Vùng 2 (ATEX) Vùng 21 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:1:2] Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:2:2]

<b>Đặc tính</b>	<b>Giá trị</b>
Lớp chống ăn mòn KBK	4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ trung bình	-50 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-50 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	390 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phớt	NBR VMQ
Vật liệu vỏ	Nhôm phủ Ematal thép hợp kim cao không gỉ