

Van VOFD-L100T-

Số bộ phận: 2964753

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	3/2 đóng đơn ổn định
Kiểu vận hành	điện
Chiều rộng lắp đặt	51 mm
Lưu lượng định mức thông thường	1900 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén	Mặt bích 1/2 G1/2 1/2 NPT cổng kết nối cho van NAMUR
Áp suất vận hành	0 MPa...1.2 MPa 0 bar...12 bar
Cấu trúc xây dựng	Van poppet được kích hoạt trực tiếp
Kiểu cài đặt lại	lò xo cơ học
Mức độ bảo vệ	IP65
Chiều rộng định mức	10 mm
Nguyên lý bít	mềm
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Nút ghi đè	không quét
Kiểu điều khiển	trực tiếp
Hướng dòng chảy	có thể đảo ngược
Phù hợp với chân không	có
giá trị b	0.22
Giá trị C	7.6 l/sbar
Tốc độ dòng chảy Kv thông gió	1.68 m ³ /h
Thông khí lưu lượng Kv	1.68 m ³ /h
Lưu lượng định mức thông thường 2-3	1888 l/min
Thời gian chuyển mạch tắt	60 ms
Thời gian chuyển mạch bật	40 ms
Chống cháy nổ	Vùng 1 (ATEX) Vùng 2 (ATEX) Vùng 21 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:2:2]
Lớp chống ăn mòn KBK	4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh

Đặc tính	Giá trị
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ trung bình	-25 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	950 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu vỏ	Nhôm phủ Ematal