


Bộ gá mặt bích EAHH-V2-80-R1

Số bộ phận: 1502306

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kích thước | 80 |
| Dựa trên tiêu chuẩn | ISO 15552 |
| Lớp chống ăn mòn KBK | 3 - ứng suất ăn mòn mạnh |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion | Các kim loại có hơn 5% đồng, kẽm hoặc niken không được phép sử dụng. Các trường hợp ngoại lệ là niken trong thép, bề mặt mạ niken hóa học, bảng mạch, dây dẫn, bộ kết nối điện và cuộn dây |
| Loại phòng sạch | Phần tử được cài đặt tĩnh, không thể đánh giá phù hợp theo ISO 14644-1 |
| trọng lượng sản phẩm | 1360 g |
| Ghi chú vật liệu | Tuân thủ RoHS |
| Vật liệu tấm | thép không gỉ hợp kim cao |
| Vật liệu vít | thép hợp kim cao không gỉ |