

## Van bi VZBM-1/4-RP-50-D-2-M-B2B3

Số bộ phận: 4405684

FESTO



### Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Cấu trúc xây dựng	Van bi 2 chiều
Kiểu vận hành	cơ khí
Nguyên lý bít	mềm
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Kiểu gắn	Lắp đặt đường dây
Cổng nối van	Rp1/4

Đặc tính	Giá trị
Hiển thị vị trí chuyển mạch	Hướng khe = hướng lưu lượng
Ø trong	10 mm
Chiều rộng danh nghĩa DN	8
Chức năng van	2/2
Hướng dòng chảy	có thể đảo ngược
Áp suất danh nghĩa phần ứng PN	50
Mô men kích hoạt khi chênh lệch áp suất danh nghĩa ở van để nghiêng	7.5 Nm
Dựa trên tiêu chuẩn	EN 10226-1
Môi chất	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Khí trơ Nước - không phải hơi nước chất lỏng trung tính
Nhiệt độ trung bình	-15 °C...120 °C
Lưu lượng Kv	6 m <sup>3</sup> /h
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Vật liệu vỏ	Đồng thau mạ niken
Số vật liệu vỏ	CW617N
Vật liệu cửa phốt	NBR PTFE
Vật liệu khớp cầu	Đồng thau mạ crom
Số vật liệu cầu	CW617N
Vật liệu trục	Đồng thau
Số vật liệu trục	CW617N
trọng lượng sản phẩm	130 g
Giấy phép	DVGW Gas DVGW nước
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo Chỉ thị thiết bị áp suất của EU
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp