



Van VOFC-L-B52-G14-F19A

Số bộ phận: 4514928

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	5/2 lưỡng ổn định
Kiểu vận hành	điện
Chiều rộng lắp đặt	40 mm
Lưu lượng định mức thông thường	989 l/min
Cổng nối làm việc bằng khí nén	G1/4
Áp suất vận hành	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar
Cấu trúc xây dựng	thanh trượt pit tông
Mức độ bảo vệ	IP65
Chiều rộng định mức	6 mm
Nguyên lý bít	mềm
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Nút ghi đè	không
Kiểu điều khiển	điều khiển trước
kiểm soát cung cấp không khí	trong
Hướng dòng chảy	không thể đảo ngược
Tốc độ dòng chảy Kv thông gió	1.08 m ³ /h
Thông khí lưu lượng Kv	1.08 m ³ /h
Lưu lượng định mức thông thường 2-3	978 l/min
Thời gian chuyển mạch tắt	22 ms
Thời gian chuyển mạch bật	26 ms
Chống cháy nổ	Vùng 1 (ATEX) Vùng 2 (ATEX) Vùng 21 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:2:2]
Lớp chống ăn mòn KBK	4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ trung bình	-25 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	790 g
Cổng nối khí nén 1	G1/4

Đặc tính	Giá trị
Cổng nối khí nén 2	G1/4
Cổng nối khí nén 3	G1/4
Cổng nối khí nén 4	G1/4
Cổng nối khí nén 5	G1/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phớt	NBR
Vật liệu vỏ	Nhôm phủ Ematal