



Van điện từ BMFH-3-3-M5

Số bộ phận: 4523

FESTO



Bảng dữ liệu

| Đặc tính | Giá trị |
|---------------------------------------|---|
| Chức năng van | 3x3 / 2 chiều, monostable, đóng |
| Kiểu vận hành | điện |
| Lưu lượng định mức thông thường | 50 l/min |
| Cổng nối làm việc bằng khí nén | M5 |
| Áp suất vận hành | 0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar |
| Cấu trúc xây dựng | Van đĩa với lò xo hồi |
| Kiểu cài đặt lại | lò xo cơ học |
| Mức độ bảo vệ | IP65 |
| Chiều rộng định mức | 1.3 mm |
| Nguyên lý bít | mềm |
| Số lượng tối đa vị trí van | 3 |
| Kiểu điều khiển | trực tiếp |
| Mức tiêu thụ năng lượng bộ dụng cụ | 7.5 W |
| Mức tiêu thụ năng lượng giữ | 6 W |
| Môi chất vận hành | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Tuân thủ LABS | VDMA24364-B2-L |
| Nhiệt độ trung bình | -10 °C...60 °C |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -5 °C...40 °C |
| trọng lượng sản phẩm | 350 g |
| Cổng nối điện | Phích cắm |
| Kiểu gắn | với lỗ xuyên |
| Cổng nối khí nén 1 | G1/8 |
| Cổng nối khí nén 2 | M5 |
| Cổng nối khí nén 3 | M5 |
| Vật liệu vỏ | Nhôm |